

# Misez sur les performances

## Optimisez vos laboratoires



### Gagnez en surface

La 865 vous permet d'optimiser la surface de vos laboratoires grâce à sa faible empreinte au sol. L'entrée, la sortie des barquettes et le changement de la bobine de film sont frontaux. Toutes les commandes sont rassemblées sur un seul écran. L'opérateur peut assurer toute la production sur une surface restreinte.



### Gagnez en productivité

Avec une cadence jusqu'à 25 barquettes par minute et des temps d'arrêt machine (par exemple pour changer la bobine de film) réduits au minimum, la 865 augmente de façon significative votre productivité. Moins de temps pour approvisionner vos rayons le matin, plus de réactivité pour les compléments de la journée.



### Gagnez en présentation

Une qualité d'emballage irréprochable avec un film toujours bien tendu, bien soudé et sans queue de film. Une imprimante haute définition pour vos textes et logo. Vous avez l'assurance d'une présentation parfaite de vos linéaires, génératrice de ventes supplémentaires.



### Supervisez votre production

La 865 assure la gestion complète de votre rayon : fabrication, traçabilité, allergènes et informations nutritionnelles. Elle est connectable à votre Back-Office et peut être équipée d'un lecteur de codes-barres. Son écran tactile et son logiciel intuitif permettent un temps de formation réduit et une utilisation simplifiée.



## 865 Pesage emballage étiquetage semi-automatique

Votre solution se trouve dans la gamme 865 METTLER TOLEDO. Grâce à sa vitesse d'emballage de 25 barquettes par minute, la 865 permet de cadencer votre production à votre convenance et de manières optimales. Le tout se faisant à partir d'une interface simple et conviviale. La configuration parfaitement adaptée à votre magasin vous assure un retour sur investissement rapide et un coût total de possession optimisé, grâce à nos packs Service extension de garantie, maintenance préventive, et consommables.

- **Vitesse d'emballage de 25 paquets/min**
- **Impression à haute vitesse à 150 mm/s**
- **Interface utilisateur intuitive : écran tactile et clavier mécanique**
- **Hygiène parfaite. Nettoyage facile**
- **Changement simplifié du film et des étiquettes**
- **Encombrement au sol : 1,75 m<sup>2</sup>**

### Le choix idéal pour optimiser vos laboratoires

Robuste, intuitive, rapide, et vous assurant un emballage de haute qualité, la solution emballage pesage étiquetage 865 METTLER TOLEDO est l'outil idéal des laboratoires à forte production.



### Caractéristiques techniques

#### 865 Emballeuse semi-automatique

##### Cadence

Jusqu'à 25 barquettes par minute

##### Barquettes\*1 en mm

Largeur min : 180, max : 300  
 Profondeur : min : 135, max : 220  
 Hauteur min : 10, max : 130 (paquet), 70 (barquette)

##### Largeur de film

De 400 à 500 mm

##### Vitesse d'impression

Impression jusqu'à 150 mm/s

##### Encombrement

Approximativement 1,75 m<sup>2</sup>

##### Configuration

Sortie frontale

##### Poids

390 kg

##### Température de fonctionnement

5° C – 35° C

##### Tailles étiquettes\*2 en mm

Largeur min : 35, max : 80  
 Longueur min : 27, max : 105

##### Imprimantes

1 imprimante Top Imprimante externe en option

##### Alimentation électrique

230 volts, monophasé,  
 50 Hz, 3 kVA, 15 A

##### Système d'exploitation

Embedded Linux OS  
 Mémoire Compact Flash

##### Ecran/clavier

Ecran couleur tactile 800 x 600, 12,1»  
 + clavier mécanique

##### PLU directs

Configurables


##### Portée échelon

Portée : 6 kg - 15 kg  
 Echelon : 2 g - 5 g

\*1 Maxima non compatibles

\*2 Minima non compatibles

### Dimensions en mm



[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Pour plus d'information

#### METTLER TOLEDO Group

Retail Division

Contact local : [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Sous réserve de modifications techniques

© 09/2018 METTLER TOLEDO. Tous droits réservés

Document réf. 30412883

MarCom Industrie

