


Misez sur les performances

Optimisez vos laboratoires



Gagnez en surface

La 870 vous permet d'optimiser la surface de vos laboratoires grâce à sa faible empreinte au sol. L'entrée et la sortie des barquettes ainsi que le changement de la bobine de film sont frontaux. Toutes les commandes sont rassemblées sur un seul écran. L'opérateur peut assurer toute la production sur une surface restreinte.



Gagnez en productivité

Avec une cadence jusqu'à 28 barquettes par minute et des temps d'arrêt machine (par exemple pour changer la bobine de film) réduits au minimum, la 870 augmente de façon significative votre productivité. Moins de temps pour approvisionner vos rayons le matin, plus de réactivité pour les compléments de la journée.



Gagnez en présentation

Une qualité d'emballage irréprochable avec un film toujours bien tendu, bien soudé et sans queue de film. Une imprimante haute définition pour vos textes et logo. Un bras robotisé qui place avec précision l'étiquette là où vous le souhaitez, dans le sens que vous souhaitez. Vous avez l'assurance d'une présentation parfaite de vos linéaires.



Supervisez votre production

La 870 assure la gestion complète de votre rayon : fabrication, traçabilité, allergènes et informations nutritionnelles. Elle est connectable à votre Back-Office et peut être équipée d'un lecteur de codes-barres. Son écran tactile et son logiciel intuitif permettent un temps de formation réduit et une utilisation simplifiée.



870 Pesage emballage automatiques

Votre solution se trouve dans la gamme 870 METTLER TOLEDO. Grâce à sa vitesse d'emballage de 28 barquettes par minute, la 870 permet de cadencer votre production à votre convenance et de manière optimum. Le tout se faisant à partir d'une interface simple et conviviale. La configuration parfaitement adaptée à votre magasin vous assure un retour sur investissement rapide et un coût total de possession optimisé, grâce à nos packs Service extension de garantie, maintenance préventive, et consommables.

- **Reconnaissance automatique des barquettes**
- **Centrage automatique des barquettes**
- **Interface utilisateur intuitive : écran tactile et clavier mécanique**
- **Hygiène parfaite. Nettoyage facile**
- **Changement simplifié du film et des étiquettes**
- **Encombrement au sol : 1,75 m²**

Le choix idéal pour optimiser vos laboratoires

Robuste, intuitive, rapide, et vous assurant un emballage de haute qualité, la solution emballage pesage étiquetage 870 METTLER TOLEDO est l'outil idéal des laboratoires à forte production.



Caractéristiques techniques

870 Emballeuse automatique

Cadence

Jusqu'à 28 barquettes par minute

Barquettes*1 en mm

Largeur min : 95, max : 380
 Profondeur : min : 80, max : 260
 Hauteur min : 10, max : 130 (paquet),
 70 (barquette)

Largeur de film

De 350 à 500 mm

Vitesse d'impression

Impression jusqu'à 150 mm/s

Encombrement

Approximativement 1,75 m²

Configuration

Sortie frontale

Poids

390 kg

Température de fonctionnement

5° C – 35° C

Tailles étiquettes*2 en mm

(applicables en Top)
 Largeur min : 35, max : 80
 Longueur min : 27, max : 105

Imprimantes

1 imprimante Top
 Imprimante externe en option

Alimentation électrique

230 volts, monophasé,
 50 Hz, 3 kVA, 15 A

Système d'exploitation

Embedded Linux OS
 Mémoire Compact Flash

Ecran/clavier

Ecran couleur tactile 800 x 600, 12,1»
 + clavier mécanique

PLU directs

Configurables


Portée échelon

Portée : 6 kg - 15 kg
 Echelon : 2 g - 5 g

*1 Maxima non compatibles

*2 Minima non compatibles

Dimensions en mm



www.mt.com/retail

Pour plus d'information

METTLER TOLEDO Group

Retail Division

Contact local : www.mt.com/contacts

Sous réserve de modifications techniques

© 09/2018 METTLER TOLEDO. Tous droits réservés

Document réf. 30412882

MarCom Industrie

